

# EA340SG-11(手動式ドレンクリーナー) 取扱説明書

Ver1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ○仕様

- ・ケーブル… $\phi 6.3\text{mm} \times 6\text{m}$
- ・清掃可能パイプ径…32~50mm
- ・重量…320g



## 安全上の注意

- ① 使用の際は、保護メガネを着用してください。
- ② ケーブルを取り扱っている時は皮手袋のみ着用し、軍手などの織物の手袋はケーブルとの摩擦により、けがをする恐れがありますので使用しないで下さい。
- ③ 使用前に管内を、中和するか腐食性のある場合は使用を控えて下さい。

## ○使用方法

1. ホルダーからケーブルを引っ張って、排水口の中にヘッドを差し込んで下さい。
2. 抵抗があるまで、管内にケーブルを(手で)送り出して下さい。
3. 対象物に到達しましたら、ケーブルを15cmほど出し引きして管内が貫通するまで作業を繰り返し行って下さい。  
強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4. 管内がきれいになったら、ハンドル部の矢印方向へ回してケーブルを収納して下さい。



※もし、トラップにドレンプラグが付いていれば、下にドレンパンを備えて、ねじを外し、その穴からケーブルを差し込んで下さい。

## ○メンテナンス

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルに注油して下さい。

## ※ 改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
- ・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
- ・作業行程に支障を来たす場合が有ります。