

EA345CA-50A

AMG3000

土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに

水中汚水ポンプ

軽くて、パワフル

サビに強い樹脂ボディ

長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)

付



仕様

口径：	15/25mm
最高全揚程：	7m
最大吐出量：	110ℓ/min(口径25mm)
最大通過粒径：	直径3mm
運転開始水位：	100mm
運転可能最低水位：	15mm
電源：	単相100V
電流：	3.2A
出力：	150W
消費電力：	300W
質量：	3.3kg
コード：	5m
サイズ：	幅199(竹の子装置持)207×奥行179×高さ287mm

付属品

竹の子(15mm)

ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)

ホースバンド

吊下げ用ロープ(10m)

※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。

※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。