

# EA345CA-60A

## AMG3000

土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに



水中汚水ポンプ  
軽くて、パワフル  
サビに強い樹脂ボディ  
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)  
付



### 仕様

口径：	15/25mm
最高全揚程：	7m
最大吐出量：	110 ℓ /min(口径25mm)
最大通過粒径：	直径3mm
運転開始水位：	100mm
運転可能最低水位：	15mm
電源：	単相100V
電流：	3.2A
出力：	150W
消費電力：	300W
質量：	3.3kg
コード：	5m
サイズ：	幅199(竹の子装置持)207×奥行179×高さ287mm

### 付属品

竹の子(15mm)  
ホースカブリング(固定ナット竹の子25mm)  
ホースバンド  
吊下げ用ロープ(10m)

※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。

※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。