

EA345CC-50A AMG8000

土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに

水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)
付



仕様

口径：	32/40/50mm
最高全揚程：	(50Hz)9m
最大吐出量：	(50Hz)220 ℓ /min(口径40mm)
最大通過粒径：	直径10mm
運転開始水位：	120mm
運転可能最低水位：	20mm
電源：	単相100V
電流：	7.8A
出力：	360W
消費電力：	720W
質量：	5.4kg
コード：	5m
サイズ：	幅183(竹の子装着時235)×奥行178×高さ355mm

付属品

竹の子(32/40/50mm一体タイプ)
コネクタ
ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)
吊下げ用ロープ(10m)

※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。

※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。