

EA345GD-10-GJ-30
(水中ポンプ用ホース)



○材質…塩ビ、ポリエステル系入り

◆特長

- ・柔軟で折り畳み収納が可能です。
- ・地形になじみやすい構造になっています。
- ・耐候性に優れています。
- ・長尺、軽量でしかも操作性に優れています。

品番	長さ	呼径	内径	外径	肉厚	耐圧
EA345GD-10	10m	25mm	26.5±1.0	29.1mm	1.3±0.2	0.7MPa
EA345GD-20	20m	25mm	26.5±1.0	29.1mm	1.3±0.2	0.7MPa
EA345GD-30	30m	25mm	26.5±1.0	29.1mm	1.3±0.2	0.7MPa
EA345GD-50	50m	25mm	26.5±1.0	29.1mm	1.3±0.2	0.7MPa
EA345GE-10	10m	32mm	33.0±1.0	35.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GE-20	20m	32mm	33.0±1.0	35.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GE-30	30m	32mm	33.0±1.0	35.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GE-50	50m	32mm	33.0±1.0	35.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GF-10	10m	40mm	40.0±2.0	42.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GF-20	20m	40mm	40.0±2.0	42.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GF-30	30m	40mm	40.0±2.0	42.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GF-50	50m	40mm	40.0±2.0	42.8mm	1.4±0.2	0.6MPa
EA345GG-10	10m	50mm	52.0±2.0	54.8mm	1.4±0.2	0.4MPa
EA345GG-20	20m	50mm	52.0±2.0	54.8mm	1.4±0.2	0.4MPa
EA345GG-30	30m	50mm	52.0±2.0	54.8mm	1.4±0.2	0.4MPa
EA345GG-50	50m	50mm	52.0±2.0	54.8mm	1.4±0.2	0.4MPa
EA345GH-10	10m	75mm	78.0±2.0	81.2mm	1.6±0.2	0.4MPa
EA345GH-20	20m	75mm	78.0±2.0	81.2mm	1.6±0.2	0.4MPa
EA345GH-30	30m	75mm	78.0±2.0	81.2mm	1.6±0.2	0.4MPa
EA345GH-50	50m	75mm	78.0±2.0	81.2mm	1.6±0.2	0.4MPa
EA345GJ-10	10m	100mm	103.0±2.0	106.4mm	1.7±0.2	0.3MPa
EA345GJ-20	20m	100mm	103.0±2.0	106.4mm	1.7±0.2	0.3MPa
EA345GJ-30	30m	100mm	103.0±2.0	106.4mm	1.7±0.2	0.3MPa
EA345GJ-50	50m	100mm	103.0±2.0	106.4mm	1.7±0.2	0.3MPa