

## 水中ポンプ

AP100/AP150

# 持ち運びが楽なコンパクトタイプ



### 仕様 (スペック)

形名	吐出量
AP100	10L/分
AP150	15L/分

### 農事・園芸の水やりに威力を発揮

お庭や畑への散水に便利です。風呂水の再利用にも向いています。

### 仕様 (スペック)

EA345HF-50 : 50Hz

EA345HF-60 : 60Hz

形名		AP100	AP150
吐出量	L/分	10	15
全揚程	m	7	9
出力	W	100	150
口径	mm	15・25mm共用	
コード	m	3心・3	
質量	kg	2.6	3.0
標準付属品 : ホースニップル (15・25用) ・ホースバンド (15・25用)			