

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名称	小形水中泥水ポンプ	MODEL 型式	HSD2.55S -53	FREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	-----------	-------------	--------------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME 御注文先	殿	
EQUIPMENT TITLE 機器名称	NO.	

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	9 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.1 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.55 kW	kW
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	7.6 A	A
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION	2 P / S. S. 3000 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
絶縁階級 : INSULATION CLASS	E	

