

No.
図番

A-29571-1

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ

MODEL
型式

HS3.75SL -62

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	80 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	6.5 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.25 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電流 : CURRENT	11.7 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3600 min ⁻¹	P / min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	



株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.