



It's New

新発売

www.tsurumipump.co.jp

ステンレス製水中ハイスピンポンプ

SQ型 新登場!

ステンレス製

錆を避けたいニーズに対応

モデルチェンジにより
約15% (当社比)

軽量化

持ち運びの負担が軽減!



Amemics


地球にやさしい再生紙と植物油インクを使用。
当社の地球環境問題への具体的な取り組みです。

■要部標準仕様

項目	吐出し口径(mm)		
	40	50	
取扱液	液 質	汚水・各種液(海水不可)	
	液 温	0~40℃	
ポンプ	構造	羽 根 車	ハイスピン
		軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)
		軸 受	密封玉軸受
	材質	羽 根 車	樹脂(ガラス繊維入り)
		ポンプケーシング	合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
		軸封(メカニカルシール)	SiC
モータ	種 類・極 数	乾式水中形誘導電動機・2極	
	耐 熱 ク ラ ス	E種	
	相 ・ 電 圧	50Hz 単相100V 三相200V 60Hz 単相100V 三相200/220V	
	保 護 装 置 (内 蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相) サークルサーマルプロテクタ(三相)	
	潤 滑 油	流動パラフィン VG32	
	材質	フ レ ー ム	SUS304
主 軸		SUS304	
ケ ー ブ ル		VCT	
配 管 と の 接 続		特殊ねじ込み相フランジ (ねじ込みホースカップリング付)	


■性能曲線

非自動形・自動形とも性能は同一です。



■外形寸法図

単位:mm C.W.L.(連続運転最低水位)



※()内寸法は0.75kWの場合を示す
但し、呼び径のみ、()内寸法は0.4kW・0.75kWの場合を示す

■標準付属品

- キャブタイヤケーブル 1本
- 特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付) 1式
- ねじ込みホースカップリング 1個

■50/60Hz 共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式		出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量(重量)kg		異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル長さ m
	非自動形	自動形						非自動形	自動形		
40	40SQ2-2.25S	40SQA2-2.25S	0.25	単100	5.5	0.1	コンデンサ運転	10.5	11	6	6
40	40SQ2-2.25	—	0.25	≡200	5.5	0.1	じか入	10.5	—	6	6
50	50SQ2-2.4S	50SQA2-2.4S	0.4	単100	8.0	0.11	コンデンサ運転	10.5	11	6	6
50	50SQ2-2.4	—	0.4	≡200	8.0	0.11	じか入	10.5	—	6	6
50	50SQ2-2.75	—	0.75	≡200	11.0/12.0	0.14	じか入	12	—	6	6

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

取扱販売店

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。

株式会社 鶴見製作所
www.tsurumipump.co.jp

大阪本店 ☎06(6911)2351 庶 ☎06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
東京本社 ☎03(3833)9765 庶 ☎03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

▲安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本チラシは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本チラシに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、()で示してある数値は参考として併記したものです。
※本チラシに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお圖けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

国内営業部

北海道支店 札幌 ☎011(787)8385 旭川 ☎0166(46)4171	中部支店 名古屋第一 ☎052(481)8182 名古屋第二 ☎052(481)8183 静岡 ☎054(254)3546 岐阜 ☎058(272)7966 浜松 ☎053(466)2235	神戸 ☎078(575)0322 姫路 ☎079(284)3091 北近畿 ☎0773(27)8581 中国支店 広島 ☎082(923)5171 岡山 ☎086(243)1157 山口 ☎0834(22)0861 米子 ☎0859(34)0641
東北支店 仙台 ☎022(284)4107 青森 ☎017(739)4040 郡山 ☎024(933)8464 盛岡 ☎019(638)5100 山形 ☎023(644)4471 秋田 ☎018(847)1235	北陸支店 富山 ☎076(421)3351 福井 ☎0776(25)3231	四国支店 高松 ☎087(815)3535 松山 ☎089(972)8000
北関東支店 高崎 ☎027(310)1122 宇都宮 ☎028(625)3821 長野 ☎026(226)0878 新潟 ☎025(283)3363	近畿支店 大阪第一 ☎06(6911)2311 大阪第二 ☎06(6911)6463 京都 ☎075(645)2455 滋賀 ☎077(583)7812 阪奈 ☎072(992)7739 和歌山 ☎073(425)3553	九州支店 福岡 ☎092(452)5001 熊本 ☎096(380)2101 鹿児島 ☎099(267)1521 大分 ☎097(554)8877 宮崎 ☎0985(22)2361 沖縄 ☎098(879)6208