


構造図	SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-25584-1
TYPE 名称	軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ (低水位排水用)	MODEL 型式	50SQR2-2.4S -51/61	



御注文仕様

品番	品名	個数	材質 / 備考	品番	品名	個数	材質 / 備考
1	キャブタイヤケーブル	1	VCT 3c×1.25mm ² ×6m	51	ヘッドカバー	1	樹脂(ガラス繊維入り)
20A	上部ポンプケーシング	1	NBR	52A	上部軸受	1	6201ZZC3
20B	下部ポンプケーシング	1	SCS13	52B	下部軸受	1	6202ZZC3
21	羽根車	1	樹脂(ガラス繊維入り)	53	モータ保護装置	1	
23A	スタンド	1	NBR	54	主軸	1	SUS304
23B	ストレーナ	1	SUS304	55	回転子	1	
25	メカニカルシール	1	W-14HC	56	固定子	1	
29	オイルケーシング	1	樹脂(ガラス繊維入り)	60	ベアリングハウジング	1	ADC12
30	オイルリフター	1	樹脂	64	モータフレーム	1	SUS304
32	ホースカップリング	1	樹脂	65	アウトカバー	1	SUS316
35	注油プラグ	1	SUS304	68	ハンドル	1	樹脂
36	潤滑油		流動パラフィン VG32	76	コンデンサ	1	
48	ねじ込み相フランジ	1	樹脂(ガラス繊維入り)				
50	モータブラケット	1	ADC12				