

パイプスタンド

ISK-PS1000 / ISK-PS1000B

(EA348DB-1)

溶接用パイプスタンド



ボール受け対応ヘッド
安定した堅牢スタンド



ツバ

ツバを持つことで安全に
調整作業が行えます



脚は折り畳み式で
持ち運びに便利です



ボール受けに対応した
高剛性ヘッド

仕様

| | ISK-PS1000 | ISK-PS1000B |
|------------|------------------|----------------|
| 最大荷重 | 9.8kN (1,000kgf) | 4.9kN (500kgf) |
| 適応パイプ径 | Φ3~600mm | Φ42~450mm |
| 高さ | 730~1200mm | 770~1240mm |
| 三脚寸法 (開脚時) | W575×L500 | W575×L500 |
| 質量 | 11.7kg | 12.8kg |