

ローラーヘッドパイプスタンド
EA348RB-11、-12



ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。

品番	高さ調整	重量
EA348RB-11	590~1040mm (23"~41")	10.9kg
廃番 EA348RB-12	820~1400mm (32"~55")	12.8kg

- 最大能力(パイプ)…300mm(12")
- 耐荷重…454kg
- ローラー径…φ100mm
- ローラー幅…13mm
- スチール製



ローラーヘッドを持ちながらロックレバーを緩め、ロックリングをスタンドに対して平行にし、高さを調整して下さい。

高さの調整ができればローラーヘッドを持ったままロックリングを傾け、ロックレバーを締めて固定して下さい。

※ロックレバーを緩めたり、ロックリングをスタンドに対して平行にした際に、ローラーヘッドが急に降下してしまい手を挟んでしまう恐れがある為、必ずローラーヘッドを持ちながら高さの調整をして下さい。