

EA351B~N-1A シールテープ

品番	入数	規格	サイズ	重量
EA351B	10個	-	0.1 × 13mm × 5m	100g
EA351B-1A	1個			10g
EA351B-15	10個		0.1 × 13mm × 15m	250g
EA351B-15A	1個			250g
EA351N	10個	300g		
EA351N-1A	1個	JIS	30g	

特長

フッ素樹脂(P.T.F.E.)をテープ状にしたもので、自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールすることができます。ネジ込み、取り外しも簡単です。

オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより防ぐことができます。

-100 ~ 260 (仕様温度)の優れた耐寒・耐熱性を備えています。

耐薬品性に優れ、ほとんどの化学薬品、溶剤、蒸気なども侵されません。(アルカリ金属は除く)

従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すことがなく、しかも簡単に、手早く作業が行えます。

鉄、ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプに使用できます。

機械的強度(25)

	引張強さ	伸び
縦方向	110kg/cm ²	70%
横方向	6.3kg/cm ²	1800%

漏洩試験 漏洩試験350kg/cm²においても良好な結果を示しました。左記数値は測定値であって保証値ではありません。

巻き方

テープをネジ部に巻き付け、指で軽く押えます。これだけでテープはネジ山にぐいこみ、シールできます。特別な技術や工具も必要なく、簡単に行えます。



注意

製品や使用済み品は焼却しないで下さい。焼却しないで下さい。焼却すると、分解ガスが発生します。