

# [PTFE]ガスケットペースト

## EA351CE-1 PTFE系ガスケットに最適



- 適用流体…各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
- 最高使用温度…260°C
- 塗布量…約50g/m<sup>2</sup>(1本/2m<sup>2</sup>)
- 容量…65cc(約100g)
- 色…白
- ペースト状
- フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。
- 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。
- フランジやネジのシール性が向上します。

※注:微量の溶出も嫌う流体には使用しないで下さい。