

## EA351CE-2

TOMBO No.

# 9401

ふっ素グリース



ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリース。

酸素、腐食性流体、真空シール。

白 色

～150℃

約 50g/m<sup>2</sup>(1m<sup>2</sup>/チューブ)

50g 入チューブ

TOMBO No.

# 9082/9082-BL

ナフロン® シールテープ



- 未焼成の PTFE を押出機で押し出し、圧延してテープ状にした製品。
- 柔軟性に富んでいるため複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず、着脱も簡単に作業性に優れています。

※ネジ継手に使用する場合は、必ずテーパーネジにご使用ください。

可燃性ガスおよび有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部。

※可燃性ガスおよび有毒ガスには使用しないでください。

### 標準寸法

厚さ	0.1mm
幅	13mm
長さ	5m / 15m

プラスチック製リールに巻き、10巻セットで化粧紙ケースに入れてあります。

### ラインナップ

TOMBO No.9082

見掛密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	1.0 以上 1.4 未満
引張強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	6.9 ~ 15.7

TOMBO No.9082-BL

見掛密度 [g/cm <sup>3</sup> ]	0.75 以上 1.15 未満
引張強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	4.9 ~ 12.7

TOMBO No.

# 1600

メタコート®



- 金属薄板の両面にゴムを薄くコーティングし、表面をグラファイトで処理したガスケット。
- 厚さおよび寸法精度が良く、実体漏れがない。
- 応力緩和が小さいため、増し締めが不要です。

油圧機器、空気圧機器、自動車関連機器、冷凍機用コンプレッサーのガスケット、シーリングワッシャー。

### 最高使用温度

～180℃

特長

用途

ペースト・その他シール材