

内フランジパッキン

EA351CL-10~150 EA351CM-10~150 EA351CN-10~150



- 内フランジパッキン
- JIS管フランジ用
- JIS10K
- 使用温度範囲…-100~183℃
- 無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。

▲注意 パッキン、ガスケットの使用温度は100℃を超えると熱変動や圧力変動、流体など環境条件によって使用能力が異なる為、ご注意下さい。

品番	呼び径	厚み	品番	呼び径	厚み	品番	呼び径	厚み
EA351CL-10	10 A	1.5mm	EA351CM-10	10 A	2.0mm	EA351CN-10	10 A	3.0mm
EA351CL-15	15 A		EA351CM-15	15 A		EA351CN-15	15 A	
EA351CL-20	20 A		EA351CM-20	20 A		EA351CN-20	20 A	
EA351CL-25	25 A		EA351CM-25	25 A		EA351CN-25	25 A	
EA351CL-32	32 A		EA351CM-32	32 A		EA351CN-32	32 A	
EA351CL-40	40 A		EA351CM-40	40 A		EA351CN-40	40 A	
EA351CL-50	50 A		EA351CM-50	50 A		EA351CN-50	50 A	
EA351CL-65	65 A		EA351CM-65	65 A		EA351CN-65	65 A	
EA351CL-80	80 A		EA351CM-80	80 A		EA351CN-80	80 A	
EA351CL-90	90 A		EA351CM-90	90 A		EA351CN-90	90 A	
EA351CL-100	100 A		EA351CM-100	100 A		EA351CN-100	100 A	
EA351CL-125	125 A		EA351CM-125	125 A		EA351CN-125	125 A	
EA351CL-150	150 A		EA351CM-150	150 A		EA351CN-150	150 A	

JIS B 2220-2004(鋼製管フランジ)、JIS B 2239-2004(鋳鉄製管フランジ)、
JIS B 2240-1996(銅合金製管フランジ通則)、JIS B 2241-1986(アルミニウム合金製管フランジの基準寸法)