

PTFE包みフランジガスケット EA351CP-10~150

Ver.1.1



- 内フランジパッキン
- JIS管フランジ用
- JIS10K
- 使用温度範囲…-100~150°C
- 内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。
- 中芯材は厚み2.0mmのノンアスベスト仕様のガスケットです。
- 適合フランジ…JIS B 2238

品番	呼び径	厚み
EA351CP-10	10 A	2.8mm
EA351CP-15	15 A	
EA351CP-20	20 A	
EA351CP-25	25 A	
EA351CP-32	32 A	
EA351CP-40	40 A	
EA351CP-50	50 A	
EA351CP-65	65 A	
EA351CP-80	80 A	
EA351CP-90	90 A	
EA351CP-100	100 A	
EA351CP-125	125 A	
EA351CP-150	150 A	



注意

パッキン、ガスケットの使用温度は100°Cを超えると熱変動や圧力変動、流体など環境条件によって使用能力が異なる為、ご注意ください。

21.Sep