

## シール補助材料



ガasketペースト

| ガasketペースト | バルカー製品番号 | 製品名称                         | 内 容   | 用 途   | 寸 法 ・ 形 状        |
|------------|----------|------------------------------|---|---|------------------|
|            | (SEALP)  | シールペースト                      | 不乾性油質の接合剤に無機充填材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。                             | 水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガasket用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。最高使用温度：300℃ | 800g 金属缶入り（ハケつき） |
|            | (PS5)    | ガasketペースト<br>(No. 5、No. 5M) | 油溶性接合剤に黒鉛微粒子を配合した黒色ペーストです。黒鉛以外にも雲母微粒子を配合した白色ペースト (No. 5 M) もあります。 | 水系流体、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコールなどを取り扱う接合部のガasket用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。最高使用温度：200℃               | 2.5kg ポリエチレン缶入り  |
|            | (PS6)    | ガasketペースト<br>(No. 6、No. 6M) | 水溶性接合剤に黒鉛微粒子を配合した黒色ペーストです。黒鉛以外にも雲母微粒子を配合した白色ペースト (No. 6 M) もあります。 | 石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、LNG、一般ガスなどを取り扱う接合部のガasket用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。最高使用温度：900℃             | 2.5kg ポリエチレン缶入り  |

| メーカー型番  | EA品番      | 品名                        |
|---------|-----------|---------------------------|
| シールペースト | EA351DA-1 | 800g シールペースト              |
| No.5M   | EA351DB-1 | 2.5kg ガasketペースト [白]      |
| No.5    | EA351DB-2 | 2.5kg ガasketペースト [黒]      |
| No.6M   | EA351DC-1 | 2.5kg [高温用]ガasketペースト [白] |
| No.6    | EA351DC-2 | 2.5kg [高温用]ガasketペースト [黒] |