

組フランジ用ガスケット・ユニオン寸法表

| 呼び径 | | 全面 | | | | | 内面 | | ユニオン | | 呼び径 | | |
|-------------|------|-------|-----|-----|-----|------|----|-----|------|-----|-----|------|-------|
| A | B | 内径 | 外径 | PCD | 穴径 | 数 | 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | A | B | |
| EA351DP-6 | 6A | 1/8 | | | | | | | 13 | 18 | 6A | 1/8 | |
| EA351DP-8 | 8A | 1/4 | | | | | | | 17 | 23 | 8A | 1/4 | |
| EA351DP-10 | 10A | 3/8 | 16 | 69 | 46 | 11.5 | 3 | 16 | 37.5 | 21 | 28 | 10A | 3/8 |
| EA351DP-15 | 15A | 1/2 | 20 | 73 | 48 | 11.5 | 3 | 20 | 39.5 | 25 | 32 | 15A | 1/2 |
| EA351DP-20 | 20A | 3/4 | 26 | 79 | 54 | 11.5 | 3 | 26 | 45.5 | 31 | 39 | 20A | 3/4 |
| EA351DP-25 | 25A | 1 | 33 | 87 | 62 | 11.5 | 4 | 33 | 53.5 | 39 | 48 | 25A | 1 |
| EA351DP-32 | 32A | 1 1/4 | 42 | 107 | 76 | 14 | 4 | 42 | 65 | 47 | 57 | 32A | 1 1/4 |
| EA351DP-40 | 40A | 1 1/2 | 47 | 112 | 82 | 14 | 4 | 47 | 71 | 54 | 64 | 40A | 1 1/2 |
| EA351DP-50 | 50A | 2 | 59 | 126 | 95 | 14 | 4 | 59 | 84 | 66 | 78 | 50A | 2 |
| EA351DP-65 | 65A | 2 1/2 | 75 | 155 | 118 | 19 | 4 | 75 | 102 | 82 | 96 | 65A | 2 1/2 |
| EA351DP-80 | 80A | 3 | 87 | 168 | 131 | 19 | 4 | 87 | 115 | 96 | 111 | 80A | 3 |
| | 90A | 3 1/2 | | | | | | | | 109 | 126 | 90A | 3 1/2 |
| EA351DP-100 | 100A | 4 | 196 | 112 | 159 | 19 | 4 | 196 | 143 | 122 | 141 | 100A | 4 |
| | 125A | 5 | 223 | 138 | 186 | 19 | 6 | 223 | 170 | 151 | 170 | 125A | 5 |
| | 150A | 6 | 265 | 163 | 220 | 23 | 6 | 265 | 200 | 178 | 200 | 150A | 6 |