

組フランジ用ガスケット・ユニオン寸法表

呼び径		全面					内面		ユニオン		呼び径		
A	B	内径	外径	PCD	穴径	数	内径	外径	内径	外径	A	B	
EA351DR-6	6A	1/8							13	18	6A	1/8	
EA351DR-8	8A	1/4							17	23	8A	1/4	
EA351DR-10	10A	3/8	16	69	46	11.5	3	16	37.5	21	28	10A	3/8
EA351DR-15	15A	1/2	20	73	48	11.5	3	20	39.5	25	32	15A	1/2
EA351DR-20	20A	3/4	26	79	54	11.5	3	26	45.5	31	39	20A	3/4
EA351DR-25	25A	1	33	87	62	11.5	4	33	53.5	39	48	25A	1
EA351DR-32	32A	1 1/4	42	107	76	14	4	42	65	47	57	32A	1 1/4
EA351DR-40	40A	1 1/2	47	112	82	14	4	47	71	54	64	40A	1 1/2
EA351DR-50	50A	2	59	126	95	14	4	59	84	66	78	50A	2
EA351DR-65	65A	2 1/2	75	155	118	19	4	75	102	82	96	65A	2 1/2
EA351DR-80	80A	3	87	168	131	19	4	87	115	96	111	80A	3
	90A	3 1/2								109	126	90A	3 1/2
EA351DR-100	100A	4	196	112	159	19	4	196	143	122	141	100A	4
	125A	5	223	138	186	19	6	223	170	151	170	125A	5
	150A	6	265	163	220	23	6	265	200	178	200	150A	6