

MEGATON POWER

耐切創

EN ISO
耐切創性
レベル

E

No.5461

ガラスの取り扱い・刃物類などから手を守る

細かい
作業に最適
18G

スチール糸入りで
薄手なのに丈夫



- /// 刃物を使用する作業
産廃収集作業、板金・解体作業
ガラス加工業など
- /// 丈夫な手袋として一般作業に
- /// 下履き手袋として
- /// 薄手で柔らかいので細かい
作業にもご使用いただけます

※耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保証するものではありません。
十分ご注意の上、使用してください。
※画像はすべてイメージです。

取扱代理店

富士手袋工業株式会社



パッケージイメージ

EN388:2016	4 --- 耐摩耗性 (1-4)	X --- 耐突刺性 (1-4)
	X --- 耐切創性 (1-5)	E --- EN ISO耐切創性 (A-F)
	4X4XE	4 --- 耐引裂性 (1-4)

品番	5461
品名	メガトンパワー耐切創手袋
品質	手袋:HPPE・ポリエステル・ナイロン・ガラス繊維・スチール糸・スパンデックス
カラー	グレー
発注単位	10双 入数 300双

JANコード(4907534~)
S/546102 M/546201 L/546300