

プロテクガード ブルー ニトリルグローブ 100枚

抜群の装着感
フィット感
厚さ**0.07mm**

ラテックスフリー
パウダーフリー

左右兼用

食品衛生試験実施済み
RoHS指令適合

おすすめの
使用施設



食品工場



食品売場



飲食店



スーパーマーケット



一般工場



ペット関連



ラボ・研究



学校

食品加工向けの異物混入対策に適した
ブルーニトリルグローブ。
すべりにくく、作業性に優れた全面エンボス加工。



高い強度・高い伸縮性。



耐油性に優れている。



ProtechGuard

製品名	プロテクガード ブルー ニトリルグローブ XSサイズ 100枚	プロテクガード ブルー ニトリルグローブ Sサイズ 100枚	プロテクガード ブルー ニトリルグローブ Mサイズ 100枚	プロテクガード ブルー ニトリルグローブ Lサイズ 100枚
パッケージ				
製品番号	69301	EA354BN-11B	EA354BN-12B	EA354BN-13B
枚数	100枚/ボックス	100枚/ボックス	100枚/ボックス	100枚/ボックス
ケース入数	10ボックス	10ボックス	10ボックス	10ボックス
サイズ	手のひらの幅:80mm 製品の長さ:250mm	手のひらの幅:85mm 製品の長さ:250mm	手のひらの幅:95mm 製品の長さ:250mm	手のひらの幅:105mm 製品の長さ:250mm
素材	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム
JANコード	49 01750 69301 5	49 01750 69311 4	49 01750 69321 3	49 01750 69331 2
GTINコード	1 49 01750 69301 2	1 49 01750 69311 1	1 49 01750 69321 0	1 49 01750 69331 9