

# クリーンガード G10 グレー ニトリルグローブ

薄手でありながら高い強度を実現



## 特長

抜群の装着感・フィット感

厚さ0.09mm

高い強度と伸縮性

優れた耐油性

ラテックスフリー  
パウダーフリー

指先エンボス加工

左右兼用

食品衛生試験実施済み  
RoHS指令適合

## おすすめの使用施設



ラボ・研究



学校



一般工場



介護



ペット関連



メンテナンス



パッケージ				
製品名	クリーンガード G10 グレー ニトリルグローブ XSサイズ	クリーンガード G10 グレー ニトリルグローブ Sサイズ	クリーンガード G10 グレー ニトリルグローブ Mサイズ	クリーンガード G10 グレー ニトリルグローブ Lサイズ
製品番号	69100	69110	69120	69130
枚数	150枚/ボックス	150枚/ボックス	150枚/ボックス	150枚/ボックス
ケース入数	10ボックス	10ボックス	10ボックス	10ボックス
サイズ	手のひらの幅:70mm 製品の長さ:240mm	手のひらの幅:80mm 製品の長さ:240mm	手のひらの幅:95mm 製品の長さ:240mm	手のひらの幅:110mm 製品の長さ:240mm
素材	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム
JANコード	49 01750 69100 4	49 01750 69110 3	49 01750 69120 2	49 01750 69130 1
GTINコード	010 49 01750 69100 3	010 49 01750 69110 2	010 49 01750 69120 1	010 49 01750 69130 0

EA354BN-1B

EA354BN-2B

EA354BN-3B