

切れにくい繊維を採用した 耐切創手袋シリーズ

使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。

DURACoil 386

EA354GJ-81 : (サイズM)
EA354GJ-82 : (サイズL)
EA354GJ-83 : (サイズXL)

13
ゲージ



- 素材 / 合成ゴム(ニトリルゴム)
- サイズ / S・M・L・XL
- カラー / ■

EN 388の試験方法に準拠し耐切創レベルを導きます

耐切創レベル
3|B

0~5もしくは×を表示

耐切創レベル	0	1	2	3	4	5
評価値 (Index)	1.2>	1.2≤	2.5≤	5≤	10≤	20≤
耐切創性	弱い			強い		
	軍手・革手など			ショーグローブの耐切創手袋		

耐切創レベル
3|B

A~Fもしくは×を表示

耐切創レベル	A	B	C	D	E	F
評価値 (Index)	2≤	5≤	10≤	15≤	22≤	30≤
耐切創性	弱い			強い		

独自の繊維

「DURACoil (デュラコイル)」

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURACoil (デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切削強度と肌触りのよさ、作業性を実現しています。また、ハイマルチフィラメントを用いたカバリング技術を開発し、風合いを高めています。

繊維イメージ



耐油性・耐摩耗性

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。



スベリ止め効果

発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-pattern仕上げ」により高いスベリ止め効果を発揮します。
※S-pattern仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。

欧州の規格 EN 388:2016に準拠

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

認定マーク **ピクトグラム**

EN 388:2016

4X42C

●耐摩耗性
Min. Max.
0 1 2 3 **4**

●耐切創性(回転刃試験)
NA Min. Max.
X 0 1 2 3 4 5

●耐切創性
(EN ISO 13997 TDM試験)
No Data Min. Max.
X A B **C** D E F

※N/A(Not Applicable)
=参照不可(この試験方法に適さない製品のため)

●耐引裂性
Min. Max.
0 1 2 3 **4**

●耐突刺性
Min. Max.
0 1 **2** 3 4

●耐切創性
(EN ISO 13997 TDM試験)

特長

- ガラスファイバー系を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン系を採用しています。
- 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
- 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-press仕上げ」により高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
- ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
- 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
- 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
- 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
- 洗濯により繰り返し使用できます。
- 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
- EN 388:2016規格 耐切創レベル X / C
- <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

用途

運輸・物流業 / 機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業 など

商品仕様

製品情報	発泡ニトリルゴム製背抜き手袋
素材(樹脂部)	合成ゴム(ニトリルゴム)
素材(繊維部)	ポリエチレン ポリエステル ガラス繊維(ガラスファイバー) その他
内容量	1双
生産地	ベトナム

サイズ	カラー		製品寸法			JANコード
	本体	裾	全長	手のひら まわり	中指長さ	
S	グレー	グリーン	22.0 cm	17.5 cm	7.5 cm	4901792035804
M	グレー	ブルー	23.0 cm	19.0 cm	7.7 cm	4901792035811
L	グレー	レッド	25.0 cm	20.0 cm	7.9 cm	4901792035828
XL	グレー	ブラック	26.0 cm	21.5 cm	8.4 cm	4901792035835

EA354GJ-81

EA354GJ-82

EA354GJ-83

使用上の注意

- 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
- 樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
- 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
- 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
- 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
- 繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
- 回転体を伴う作業（ボール盤・面取り盤等）には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
- 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
- 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。