

セイバーKG70



商品名	セイバーKG70
商品コード	4211765 size: M,L,LL (オレンジ) (M→EA354K-5、L→EA354K-6、LL→EA354K-7)
主な仕様	仕様：ケブラー(R)とノーマックス(R)のWニット、補強 / 豚革スエード、裏地 / 綿100%、手甲プロテクト / ポリウレタン、袖口 / マジック止め式 標準長さ：26 cm(L) 包装：無地袋入り 用途：消防・災害活動 ●高切断抵抗…切創防止に威力を発揮 ●高耐熱性…単体では自己消化性があり燃焼を促進しません ※430℃から炭化を始めます ●災害活動用保護手袋の特徴 1.切れにくく燃えにくいケブラー(R)繊維とノーマックス(R)繊維のWニット 2.豚革スエードの耐滑性用補強当て革付きで強度アップ ※ケブラー(R)、ノーマックス(R)はデュポン社の登録商標です。