

廃番 ~~EA355BA-31~~
EA355BA-32

ニトリルゴム前掛け



◆特 長

- ◎ 環境にやさしい ダイオキシン対策品
PVC製品と違いダイオキシン発生源の塩素を含みません。
- ◎ O157抗菌対応
O157を24時間以内に99.99%以上殺菌します。
- ◎ 黄色ぶどう球菌や一般大腸菌に対しても殺菌作用を持っています。
更に各種のカビに対しても増殖防御効果を長期に保持し、
衛生的な作業環境を守ります。
- ◎ ひもはネックハンガー式です。

◆仕 様

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ◎ 表 NBRゴム | ◎ 軽量タイプ |
| ◎ 基布 ポリエステル | ◎ 高耐油性 |
| ◎ 裏 撥水加工 | ◎ 耐熱、耐寒性 |
| ◎ 厚み 0.20mm | ◎ 材質の耐熱温度…-20～+130℃ |
| ◎ 重さ 220g/m ² | あくまでも、材質の耐熱温度です。 |
| | ◎ 帯電防止加工 |

◆サイズ

- EA355BA-31… サイズ 90X110cm
EA355BA-32… サイズ 110X115cm