

THE NEW VALUE FRONTIER



ホットエアガン
AHAG1551

強力熱風で様々な用途に対応

ビニールシート、カーペットなどの
剥がし作業から塗料やニスの剥離、
熱収縮フィルムの加熱包装、
塩ビパイプの曲げ加工などに

便利!!
ノズル 4 種
スクレーパー 2 種
付属

●ダイヤル式温度調節

熱風温度は用途に応じてダイヤルで
調節できます。
(50℃～550℃)

●風量の 2 段階切換

スライド式スイッチで弱風 / 強風が
切換えられます。
(弱風：250 L/min、強風：500 L/min)

●自立するので上向き 作業に便利

商品仕様

モデル	AHAG1551
電源	単相・交流 100V 50/60 Hz
定格電流	12A
消費電力	1,200W
風量	弱風：250 L/min、強風：500 L/min
熱風温度	50～550℃
コード長さ	2m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	255mm×82mm×205mm
質量	0.58kg
付属品	・ノズル 4 種 ・スクレーパー 2 種 ・チャリングケース



ホットエアガン
AHAG1551

(697950A)

希望小売価格 10,800円(税別)



ひとを考えて、うまれたツール。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年2月現在のものです。

K21BE