

EA366D-11-23 ケンマロン



-11、-21



-12、-22



-13、-23

| 品番 | 粒度 | カラー | 入数 |
|-----------|-----------|-----|-----|
| EA366D-11 | 荒目(120相当) | こげ茶 | 1枚 |
| EA366D-12 | 中目(240相当) | 赤茶 | |
| EA366D-13 | 細目(400相当) | 黄茶 | |
| EA366D-21 | 荒目(120相当) | こげ茶 | 20枚 |
| EA366D-22 | 中目(240相当) | 赤茶 | |
| EA366D-23 | 細目(400相当) | 黄茶 | |

- ・サイズ…150×230mm
- ・厚み…約8mm
- ・普通タイプ
- ・粒度によってカラーが異なります。

〈用途〉

- ・金属、木工、プラスチック等、広範囲な市場での錆取り、汚れ落とし、塗膜はがし、表面調整等あらゆる研磨作業にお使い下さい。(より目的に適した商品をご希望の場合は、工業用、木工用のなかからお選び下さい。)

〈特長〉

- ・立体的なオープン構造の為、目づまりしません。
- ・クッション性がある為、深いスクラッチが入りません。
- ・柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
- ・安定した研磨性を持続します。
- ・水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。