

EA424AC-10
フレキパイプ用保温材



材 質 … 発泡ポリエチレン
適合フレキ … 呼径13
サイズ … 外径37mm、内径17mm、長さ10m
重 量 … 約1kg
カラー … アイボリー色
耐熱温度 … 100

特 長

1. アイボリー色の美しい仕上がり
 2. 二層構造なので耐熱温度100
 3. 曲げてもしわにならない
- コルゲートエンボス加工

使用例：給湯器配管の保温

