

## EA424AC-13、-20 フレキパイプ



品番	呼×外径	専用フレキナット(別売)
EA424AC-13	13×16mm	EA424AE-13
EA424AC-20	20×20mm	EA424AE-20

- 長さ … 10m巻
- 耐圧 … 0.75MPa
- 最小曲げ半径 … EA424AC-13 : 39mm  
EA424AC-20 : 60mm
- 材質 … SUS304
- 専用フレキナットと組み合わせてお好みのパイプが作れます。  
(※専用フレキナット以外とは接続しないでください。  
漏水により家財に損害を与える恐れがあります。)

