

## EA424AD-13 フレキパイプ



- 長さ …… 10m巻
- 耐圧 …… 0.75MPa
- 呼×外径 …… 13×16.8mm
- 材質 …… SUS316
- **フレキパイプナット 2個付**
- フレキナット(呼径13)と組み合わせて好みのパイプが作れます。

