

EA424BC-11A ~ -30A  
水道用ブレードホース



品番	長さ (mm)	呼び	ホース内径 (mm)	最小流路径 (mm)	取付ねじ	重量 (g)
EA424BC-11A	150	13	9.5	7.5	G1/2	91
EA424BC-12A	200					98
EA424BC-13A	250					104
EA424BC-14A	300					111
EA424BC-15A	400					130
EA424BC-16A	500					141
EA424BC-17A	600					158
EA424BC-18A	700					173
EA424BC-19A	800					185
EA424BC-20A	900					202
品番	長さ (mm)					呼び
EA424BC-21A	150	20	13.0	10.0	G3/4	171
EA424BC-22A	200					183
EA424BC-23A	250					195
EA424BC-24A	300					204
EA424BC-25A	400					224
EA424BC-26A	500					247
EA424BC-27A	600					276
EA424BC-28A	700					299
EA424BC-29A	800					325
EA424BC-30A	900					338

材質...ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン、  
ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト  
使用温度範囲 ... 1~80  
最高使用圧力 ... 0.75MPa

特長

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。  
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。