

EA424BC-1 ~ -7
[金具付]水道用ホース



品番	長さ(mm)	呼び	取付ネジ	重量(g)
EA424BC-1	400	13	G1/2	146
EA424BC-2	600			183
EA424BC-3	800			216
EA424BC-4	1000			251
EA424BC-5	1200			275
EA424BC-6	1600			332
EA424BC-7	1800			393

材質...ホース:軟質架橋ポリエチレン、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力...0.75MPa
使用温度...1 ~ 90