



## ボールバルブ・ボールコック

## ボールバルブ



## ボールコック



ボールバルブ・ボールコックの図面は、レバーがストッパー付タイプとなります。規格にSが付くのはストッパー付となります。

規格	EA品番	d	d1	ボア径	L	L1	L2	H	付属竹の子径	ストッパー	六角対辺
BV1/4	EA425AE-2	Rc1/4	Rc1/4	4.5	39	19	55	26	-	無付	17
BV3/8	EA425AE-2	Rc3/8	Rc3/8	6	44	21	63	29	-	無付	21
BV1/2	EA425AE-2	Rc1/2	Rc1/2	9	56	26	69	35	-	無付	25
BC1/4	EA425AF-2	R1/4	G1/4	4.5	55	30	55	26	8.5 (No03×1/4N)	無付	17
BC3/8	EA425AF-2	R3/8	G3/8	6	60	32	63	29	11 (No03×3/8N)	無付	21
BC1/2	EA425AF-2	R1/2	G1/2	9	67.5	37	69	35	14.5 (No03×1/2N)	無付	25

ボールバルブ・コック使用材料

■本体:黄銅棒C3604 ■部品:黄銅球C2700W、ステンレスSUS304、パッキンPTFE

耐圧 空気 1MPa・流体 2MPa