






パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	C3771BE (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604BD (Cd 75ppm以下)		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種 A
8	1	標準ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R (三価クロムメート)		P2ハイドレックス
10	1	白線キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色



使用圧力		MAX 0.98MPa (10kgf/cm ²)			
使用温度		-10℃～+80℃ (凍結無き事)			
耐圧試験		1.96MPa (20kgf/cm ²)			
気密試験		0.59MPa (6kgf/cm ²)			
製品重量		約 77 g			
		第3角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2012/07/24
承認	水 田	検図	水 田	材 質	
設計	水 田	製図	渡辺 紀	備 考	
 アソー株式会社 ASOH CO., LTD.				品 名 I-18-1 両外PT初型 BS-9022R	
				図 番 1R-BS9022	