



EA425DM-1-4 オスカプラグ

特長：無漏洩タイプ
 接続・脱着時に漏れないシール機構



●サイズ

(単位：mm)


品番	R	A	B	HEX
EA425DM-1	1/8	9	31	13
EA425DM-2	1/4	13	37	17
EA425DM-3	3/8	14	46	21
EA425DM-4	1/2	17	59	26

●仕様

使用流体	空気・水・油
使用圧力	0~1.4MPa (14kgf/cm ²)
使用温度	-10~150°C (凍結なきこと)

使用条件により仕様の適合が異なる場合があります。

■プラグ構造図・部品材質



No	名称	材質
①	バルブパッキン	ハイトン
②	バルブスプリング	SUS304
③	プラグ本体	SUS316
④	バルブホルダー	SUS316
⑤	バルブストップリング	SUS304
⑥	バルブ本体	SUS316