



EA425ED-1~8寸法図



6	Cリング	SUS304	
5	ガイド	SUS316	
4	スプリング	SUS316	
3	Oリング	JIS B 2401 4種D	
2	ポペット	SUS316	
1	本体	SUS316	
部番	名称	材質	備考

CTシリーズ(一般汎用型) 標準仕様					
クラッキング圧		7KPa(目安値)			
最高使用圧力		真空~4.9MPa			
耐圧		7.35MPa			
最大使用差圧		0.6MPa			
Oリング材質		JIS B 2401 4種D			
寸法表 (mm)					
口径(R)	型式	A	B	HEX	本体寸法(φ)
1/8	CT1V	33.5	10.0	13.0	3.5
1/4	CT2V	40.2	13.6	16.0	5.0
3/8	CT3V	40.5	13.8	19.0	6.9
1/2	CT4V	48.0	18.0	22.0	9.8
3/4	CT6V	59.0	22.0	29.0	14.0
1	CT8V	68.0	21.0	35.0	16.2

Cシリーズチェックバルブ 流量特性グラフ (AIR)



Cシリーズチェックバルブ流量特性グラフ (WATER)

