



R (PT) ネジ別の色シール

R (PT) にネジゲージ目で判別できる R (PT) ネジ廻の色シールがついています。

- R1/8 : 白 ●R1/4 : 青
- R3/8 : 黄 ●R1/2 : 灰

PAT.NO.1820889

Color Seals by R (PT) Screw

A color seal is attached to each R (PT) screw to enable the screws to be distinguished at a glance.

- R1/8 : white ●R1/4 : blue
- R3/8 : yellow ●R1/2 : gray

PAT.NO.1820889

ミリ系列/METRIC SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ TUBE SIZE TO BE USED 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	R	φd (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	二面幅 TWO FACE WIDTH (mm)		重量 WEIGHT (g)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)
						S1	S2		
PTA- 4X3 -PT1/8-BS	4X3	1/8	2.0	20.0	19.5	7	10	22	2.5
PTA- 6X4.5-PT1/8-BS	6X4.5	1/8	3.5	22.0	20.0	10	12	30	7.5
PTA- 6X4.5-PT1/4-BS	6X4.5	1/4	3.5	23.0	24.0	10	12	38	7.5
PTA- 8X6 -PT1/8-BS	8X6	1/8	5.0	23.5	22.0	12	14	38	12.0
PTA- 8X6 -PT1/4-BS	8X6	1/4	5.0	23.5	24.0	12	14	43	16.0
PTA-10X7.5-PT1/4-BS	10X7.5	1/4	6.5	27.0	26.0	14	17	61	24.0
PTA-10X7.5-PT3/8-BS	10X7.5	3/8	6.5	27.0	26.0	14	17	68	27.0
PTA-12X9 -PT3/8-BS	12X9	3/8	8.0	27.0	26.0	14	19	71	36.0
PTA-12X9 -PT1/2-BS	12X9	1/2	8.0	29.0	32.0	17	19	102	36.0
PTA- 4X2.5-PT1/8-BS	4X2.5	1/8	1.5	20.0	19.5	7	10	23	1.6
PTA- 6X4 -PT1/8-BS	6X4	1/8	3.0	22.0	20.0	10	12	30	6.0
PTA- 6X4 -PT1/4-BS	6X4	1/4	3.0	23.0	24.0	10	12	38	6.0
PTA- 8X5 -PT1/8-BS	8X5	1/8	4.0	23.5	22.0	12	14	40	10.0
PTA- 8X5 -PT1/4-BS	8X5	1/4	4.0	23.5	24.0	12	14	45	11.0
PTA-10X6.5-PT1/4-BS	10X6.5	1/4	5.5	27.0	26.0	14	17	63	19.0
PTA-10X6.5-PT3/8-BS	10X6.5	3/8	5.5	27.0	26.0	14	17	70	20.0
PTA-12X8 -PT3/8-BS	12X8	3/8	7.0	27.0	26.0	14	19	75	30.0
PTA-12X8 -PT1/2-BS	12X8	1/2	7.0	29.0	32.0	17	19	97	30.0

インチ系列/INCH SERIES

部品番号 PART NO.	適用チューブ TUBE SIZE TO BE USED 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	R	φd (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	二面幅 TWO FACE WIDTH (mm)		重量 WEIGHT (g)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)
						S1	S2		
PTA-1/ 8-PT1/8-BS	3.18X2.36	1/8	1.4	19.0	19.5	7	8	17	1.8
PTA-3/16-PT1/8-BS	4.76X3.48	1/8	2.5	20.0	19.5	7	10	22	3.4
PTA-1/ 4-PT1/8-BS	6.35X4.57	1/8	3.6	22.0	20.0	10	12	29	8.5
PTA-1/ 4-PT1/4-BS	6.35X4.57	1/4	3.6	23.0	24.0	10	12	37	8.5
PTA-5/16-PT1/8-BS	7.94X5.90	1/8	4.9	23.5	22.0	12	14	39	15.0
PTA-5/16-PT1/4-BS	7.94X5.90	1/4	4.9	23.5	24.0	12	14	44	15.0
PTA-3/ 8-PT1/4-BS	9.53X6.99	1/4	6.0	27.0	26.0	14	17	62	20.0
PTA-3/ 8-PT3/8-BS	9.53X6.99	3/8	6.0	27.0	26.0	14	17	70	20.0
PTA-1/ 2-PT3/8-BS	12.70X9.56	3/8	8.6	27.5	26.0	14	19	68	36.0
PTA-1/ 2-PT1/2-BS	12.70X9.56	1/2	8.6	29.5	32.0	17	19	99	36.0

EA425LD-41
EA425LD-61
EA425LD-62
EA425LD-81
EA425LD-82
EA425LD-102
EA425LD-103
EA425LD-123
EA425LD-124