

## EA426CS-11・-22・-33 ミニニードルバルブ

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ニードルバルブです。

《特長》

- ①接続の省力化  
ニードルバルブと継手を一体化、テーパネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。
- ②流体抵抗極少  
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
- ③優れた機能美  
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。
- ④流量の微調整  
流量の微調整が出来るミニニードルバルブです。



《用途》

1. コンプレッサー等の空圧機器
2. 小型ポンプ及び付属機器
3. 船舶用・農業用機器
4. 銅管配管用油圧機器
5. 理化・医科機器
6. 工作機械及び機器
7. その他の産業機器・器具に

《使用条件》

圧力 : 0.98MPa(10kg/cm<sup>2</sup>)以下  
 流体 : 水、油、空気  
 温度 : -10℃~80℃  
 (凍結箇所は除く)

《試験圧力》

水圧試験 : 1.96MPa(20kg/cm<sup>2</sup>)  
 エアー試験 : 0.59MPa(6kg/cm<sup>2</sup>)

《材質》

黄銅(クロームメッキ仕上)

《仕様》

品番	寸法		
	A(PT)	D(PT)	L(mm)
EA426CS-11	1/8"	1/8"	46
EA426CS-22	1/4"	1/4"	46
EA426CS-33	3/8"	3/8"	50

