

EA432K-10B~K-16R (サヤ管つき架橋ポリエチレン管)

品番	サイズ	長さ	色
	(呼びX外径(mm))		
廃番 EA432K-10B	10X22	50m	青
廃番 EA432K-13B	13X22	50m	
廃番 EA432K-16B	16X28	30m	
廃番 EA432K-10R	10X22	50m	赤
廃番 EA432K-13R	13X22	50m	
廃番 EA432K-16R	16X28	30m	

材質…架橋ポリエチレン管

呼び10・13はJIS K6769・K6787適合品です。

呼び16はJIS K6769適合品です。

内部(架橋ポリエチレン管)の耐熱温度…80℃以下でご使用下さい



-10B~16B

-10R~16R