

EA440AD-90H、-180H アングル(釘穴付)



材質 … スチール(ユニクロメッキ)

釘穴 … 5mm

ボルト穴 … 11×50(L)mm

両面穴タイプ

特長

- ・寸法取 切断 組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
- ・溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
- ・場所を取らないので持ち運びが便利です。
- ・使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
- ・市販のアンクル材(L40×40×5^t)(L40×40×3^t)も使用できます。

品番	サイズ(mm)			入数	重量 (1本)
	全長	幅	厚み		
EA440AD-90H	900	40×40	3.2	10本	1.196kg
EA440AD-180H	180			5本	2.414kg

