

デッキ用吊金具

●吊ボルト径…3/8”

●合成スラブ構造用



品番	デッキ形式		サイズ(mm)	
EA440AF-111	川鉄建材	QLデッキ50・75用		
	神鋼建材	Sデッキ75用		
EA440AF-112	神鋼建材	Sデッキ50用		<ul style="list-style-type: none"> ・取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)を ねじ込むだけ ・金具にバネ性があるため、デッキ寸法の誤差にも対応 ・仮止めができ取付位置の移動も簡単 ・高所作業がなく、下から取り付けられます。
EA440AF-113	日鉄建材	スーパーEデッキ用		
	神鋼建材	Sデッキ用		
EA440AF-114	日鉄建材	スーパーEデッキ用		<ul style="list-style-type: none"> ・取付は溝にいれて右に90° 回すだけ。 ・デッキに穴あけ不要。行程が大幅に短縮。 ・吊ボルト(W3/8)が下からつけられ高所作業なし。 ・取付位置の移動も簡単。追加取付も自由。 ・ハネ部がデッキ裏側を押さえるので横方向への力を分散させ、脱落を防止。

<合成スラブ用、フラットデッキ用、重量物用吊金具の注意事項>

- ◇必ずデッキメーカーにあった金具をご使用ください。
- ◇吊ボルトは確実に締め付けてください。
- ◇吊ボルト(W3/8)の締め付けトルクは80~100kgf・cmです。
- ◇取付後、吊ボルトを曲げるなど金物を変形させるような使い方はしないでください。
- ◇フラットデッキ用はS造のみにご使用ください。