



3) <>はSGMYの仕様。
 2) 図面形状はSGMKYである。SGMYは若干形状が異なる。
 注1) 寸切ボルト(W3/8)は市販品を切断して使用。

5	サポート金具B	SPHC	1	有色クロメートめっき	10	低六角ナット	SWCH	1	M12<M10> 有色クロメートめっき
4	サポート金具A	SPHC	1	有色クロメートめっき	9	六角ナット	SWCH	1	M12<M10> 有色クロメートめっき
3	六角ナット	SWCH	1	M10<M8> 有色クロメートめっき	8	アイボルト	SS400	1	M12<M10> 光沢クロメートめっき
2	六角ボルト	SWCH	1	M10×55<M8×55> 有色クロメートめっき	7	ばね座金	SWRH	1	M10用 有色クロメートめっき
1	本体	SPHC	1	有色クロメートめっき	6	六角ナット	SWCH	1	W3/8 有色クロメートめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

形鋼金具 (アイボルト付)

SGMY

SGMKY

第三角法 図番 RH27371C3

未来工業株式会社