



3) <>はSGMYの仕様。
 2) 図面形状はSGMKYである。SGMYは若干形状が異なる。
 注1) 寸切ボルト(W3/8)は市販品を切断して使用。

5	サポート金具B	SPHC	1	有色クロメートめっき	10	低六角ナット	SWCH	1	M12<M10> 有色クロメートめっき
4	サポート金具A	SPHC	1	有色クロメートめっき	9	六角ナット	SWCH	1	M12<M10> 有色クロメートめっき
3	六角ナット	SWCH	1	M10<M8> 有色クロメートめっき	8	アイボルト	SS400	1	M12<M10> 光沢クロメートめっき
2	六角ボルト	SWCH	1	M10×55<M8×55> 有色クロメートめっき	7	ばね座金	SWRH	1	M10用 有色クロメートめっき
1	本体	SPHC	1	有色クロメートめっき	6	六角ナット	SWCH	1	W3/8 有色クロメートめっき
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図	
尺度	品名
1/2	形鋼金具 (アイボルト付) SGMY SGMKY
第三角法	図番
	RH27371C3
未来工業株式会社	