


品番	A	B
SGK (D) (S)	17	41
SGKL (D) (S)	25	50

- 4) SGK (D) (S) のビスはM6×25、SGKL (D) (S) のビスはM6×35とする。
 3) () 内は溶融めっき仕様・SUS仕様共用とする。
 2) [] 内は溶融めっき仕様、〈 〉 内はSUS仕様とする。
 注1) 品番末尾Dは溶融めっき仕様、末尾SはSUS仕様とする。

2	(+) アジャストボルト	SWCH (SUS304)	1	注釈参照
1	本体	SPHC (SUS304)	1	有色メッキめっき [溶融亜鉛めっき]
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品	形鋼金具 (H・L形鋼用)
1/1	名	SGK (D) (S) SGKL (D) (S)
第三角法	図番	RH22371B3 
未来工業株式会社		