

EA440AL-55~200 化粧ネジ足

特 長: 各種立バンドの板幅(25mm)に合せたねじ込み式取付足に化粧座金を取付けました。

材 質: ステンレス(SUS304)

サイズ:

	ネジサイズ	高さ(H)	穴 幅		ネジサイズ	高さ(H)	穴 幅
EA440AL-55	3/8	55	10×38	EA440AL-100	3/8	100	10×38
EA440AL-60		60		EA440AL-120		120	
EA440AL-70		70		EA440AL-150		150	
EA440AL-80		80		EA440AL-200		200	

(単位: mm)

