




Pipe Hangers & Supports

アカギのバンド

アカギ式

配管支持金具

御承認願図
WEB図面



サイズ	B	C	H	L	Q	φ	t
50H	W ³ / ₈	25	50	16	24	φ9.0×35	3.0
60H	〃	〃	60	〃	〃	φ10×38	〃
80H	〃	〃	80	〃	〃	〃	〃
100H	〃	〃	100	〃	〃	〃	〃
120H	〃	〃	120	〃	〃	〃	〃
150H	W ³ / ₈	25	150	16	24	φ10×38	3.0
200H	〃	〃	200	〃	〃	〃	〃

No.1	No.2		No.3
No.4	No.5		No.6
品番 (No. OF PART) A10394	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-147-1		三角法 3RD ANGLE PROJECTION
品名 (NAME OF PART) ステン長穴溶接ねじ足	25幅 サイズ 50H~200H		尺度 (SCALE) 1:2 (図は100H)
材料 (MATERIAL) SUS 304	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)
表面処理 (FACE OF CORT)			作成年月日 (PREAED) 平成15年1月8日
			配管支持金具の 株式会社 アカギ