




Pipe Hangers & Supprts

アカギのバンド **アカギ**式 配管支持金具

御承認願図
WEB図面



サイズ	C	H	L	P	Qa	ϕa	Qb	ϕb	t
50H	25	50	58	38	10	$\phi 4.5$	22	$\phi 9.0 \times 34$	1.5
60H	〃	60	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
80H	〃	80	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100H	〃	100	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
120H	〃	120	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
150H	25	150	58	38	10	$\phi 4.5$	22	$\phi 9.0 \times 34$	1.5
200H	〃	200	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1	No,2		No,3	
No,4	No,5		No,6	
品番 (No. OF PART) A10387	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-329-1			三角法 3RD ANGLE PROJECTION
品名 (NAME OF PART) ステンツ穴T足	サイズ 25W×50H~200H			尺度 (SCALE) 1:2 (図は100H)
材料 (MATERIAL) SUS304	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成15年1月6日
表面処理 (FACE OF CORT)				配管支持金具の 株式会社 アカギ