

# EA440AR-30S、-40S

[ステンレス製]一ツ穴T足



吊バンドを立バンドとして利用する省スペースタイプの取付足です。

材質 … ステンレス(SUS304)

穴幅 … 9×14mm(図面 b)

ねじ穴径 … 4.5mm(図面 a)

品番	サイズ(mm)							重量(g)
	高さ(H)	幅(C)	L	P	Qa	Qb	t	
EA440AR-30S	30	25	58	38	10	12	1.5	25.4
EA440AR-40S	40							30.9

