

EA440AR-50S ~ -150S

[ステンレス製]一ツ穴T足



立バンド用の取付足です。

材 質 … ステンレス(SUS304)

穴 幅 … 9×35mm(図面 b)

ねじ穴径 … 4.5mm(図面 a)

品番	サイズ(mm)							重量 (g)
	高さ(H)	幅(C)	L	P	Qa	Qb	t	
EA440AR-50S	50	25	58	38	10	22	1.5	32.5
EA440AR-60S	60							37.7
EA440AR-80S	80							48.8
EA440AR-100S	100							61.3
EA440AR-120S	120							70.3
EA440AR-150S	150							88.3

